

IFUME 400I

Exhaustare pentru gravare cu laser cu emisii moderate

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE



Descriere & caracteristici

- Ecran tactil color
- Tehnologie HEPA și cu carbon activ de cea mai înaltă clasă
- Control electronic automat al debitului – menține un debit constant de exhaustare chiar și pe măsură ce filtrul se colmatează
- Senzori pentru gaze și particule care avertizează operatorul
- Funcționare la nivel mondial fără pierderi de performanță

Filtre



Cod Filtru Principal

113579

Descriere

HEPA /
Dublu chimic



Cod Prefiltru

111097

Descriere

F8 / F9 Labyrinth

Specificații

Voltaj	100v - 230v
Cod produs	1704012
Putere	1.1kW
Frecvență	50Hz / 60Hz
Înălțime carcasă	1070mm
Lățime carcasă	528mm
Adâncime carcasă	465mm
Greutate carcasă	60kg
Debit de aer	400m ³ /h
Nivel zgomot	<60dBa

Aparat livrat cu

- 1 x Filtru Principal • 1 x Prefiltru • 1 x Kit de conectare • 1 x Cablu Alimentare
- 1 x Manual

Find out more: Wpurex.co.uk | [T +44 \(0\)1405 746030](tel:+441405746030) | [E purex@purex.co.uk](mailto:purex@purex.co.uk)

Registered Office: Purex International Limited, QWP House, Island Drive, Capitol Park, Thorne, Doncaster DN8 5UE
Registered No. 5136616 England | VAT No. GB842 5025 49 | WEEE Producer Registration Number: WEE/CE0067TX
*Goods are subject to change | *Illustrations are 3D created visual representations

IFUME 400i







Exhaustare pentru gravare cu laser cu emisii moderate

Opțiuni

Filtru Principal

Cod	Descriere		
113508	Chimic	113668	HEPA / Chimic dublu
113505P	Chimic	113512	HEPA / Chimic (Cleanroom)
113809	HEPA	113669	HEPA / Chimic (Cleanroom)
113662	CSA Chemical	113505H	HEPA (Hidrofob)
113505PU	HEPA / Chimic dublu	113513	Solvent Lock
	113531		Sac plisat

Kit de Conectare

100032	100043	100171																		
<table><tr><th>Diametru capăt furtun</th><th>Lungime furtun</th><th>Diametrul admisiei Purex</th></tr><tr><td>50mm</td><td>3m</td><td>80mm</td></tr></table> Conectare la conductă/racord diametru 50 mm sau la valvă Purex 	Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex	50mm	3m	80mm	<table><tr><th>Diametru capăt furtun</th><th>Lungime furtun</th><th>Diametrul admisiei Purex</th></tr><tr><td>50mm</td><td>6m</td><td>80mm</td></tr></table> Conectare la conductă/racord diametru 50 mm sau la valvă Purex 	Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex	50mm	6m	80mm	<table><tr><th>Diametru capăt furtun</th><th>Lungime furtun</th><th>Diametrul admisiei Purex</th></tr><tr><td>125mm</td><td>3m</td><td>80mm</td></tr></table> Conectare la conductă/racord diametru 125 mm 	Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex	125mm	3m	80mm
Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex																		
50mm	3m	80mm																		
Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex																		
50mm	6m	80mm																		
Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex																		
125mm	3m	80mm																		
120288	120297	120299																		
<table><tr><th>Diametru capăt furtun</th><th>Lungime furtun</th><th>Diametrul admisiei Purex</th></tr><tr><td>100mm</td><td>2.3m</td><td>80mm</td></tr></table> Conectare la conductă/racord diametru 100 mm 	Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex	100mm	2.3m	80mm	<table><tr><th>Diametru capăt furtun</th><th>Lungime furtun</th><th>Diametrul admisiei Purex</th></tr><tr><td>100mm</td><td>2m</td><td>80mm</td></tr></table> Conectare la conductă/racord diametru 100 mm sau la valvă Purex 	Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex	100mm	2m	80mm	<table><tr><th>Diametru capăt furtun</th><th>Lungime furtun</th><th>Diametrul admisiei Purex</th></tr><tr><td>80mm</td><td>3m</td><td>80mm</td></tr></table> Conectare la conductă/racord diametru 80 mm 	Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex	80mm	3m	80mm
Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex																		
100mm	2.3m	80mm																		
Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex																		
100mm	2m	80mm																		
Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex																		
80mm	3m	80mm																		

Interfațare

Interfațarea permite pornirea de la distanță a unității Purex atunci când este pornit echipamentul conectat.

Interfațarea poate, de asemenea, avertiza echipamentul conectat atunci când unitatea Purex este în stare de alarmă.

Aparatul
tău

10011010



10011010

Unitate de
exhaustare

Consultați Ghidul de interfațare pentru a descoperi gama completă de opțiuni disponibile.